

**KOMET® Unisix® vändskär, BK8425, Beteckning typ W29: 42-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236840 42-010
GTIN	4047109178199
Artikelklass	24T

**Beskrivning****Passar till:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**OBS!:****Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.****Teknisk beskrivning**

Beteckning	42-010
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 080404
Sort	BK8425
Typ	ST1400
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	80 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		