


**KOMET® Unisix® vändskär, BK6115, Beteckning typ W29: 34-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236860 34-010
GTIN	4047109099258
Artikelklass	24T

**Beskrivning****Passar till:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**OBS!:****Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.**

Bör ej användas som centrumskär!

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	34-010
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 06T304
Sort	BK6115
Typ	GG(G); ST900
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	80 m/min	S
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
vått maximal	lämplig		