

**Mahr****Digitalt spårdjupmått IP 67, i-wi, Mätområde: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418759 100
GTIN	4059192057312
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

För mätning av instick, spår, fördjupningar, stycken etc. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Mycket stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Integrerat, trådlöst datagränssnitt i-wi.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

1 batteri nr 081560 typ CR2032. Inklusive 3 mätprober (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm och radie 6 mm).

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498940.

i-wi radiomottagare nr 498912. Tallriksmätspets nr 418660, specialspets strl. 0,5 – 434900 med gänga M2,5.

**Teknisk beskrivning**

omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
Antal ingående batterier	1
mätstångs-Ø	4 mm
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Energiförsörjning	Batteridrivnen

mätområde	0 - 100 mm
mätskenans tvärsnitt	16 × 3 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Kalibrering	A1
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
ansatsens längd	85 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Norm	ISO 13385
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
förpackning	Etui
Produktslag	Spårdjupskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

## Tillbehör

Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 2	434900 2
Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Tallriksmätspets tallrikens tjocklek 1 mm	418660 1
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Tallriksmätspets tallrikens tjocklek 0,5 mm	418660 0,5