



## Tryckluftsdrevena rakslipmaskiner, Typ: SPM60R



### Beställningsdata

Ordernummer	079440 SPM60R
GTIN	2050002005471
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

ATA – tryckluftsdreven rakslipmaskin **med 3 mm spännhylsor** för fina fräs-, slip- och etsarbeten. **Integrerat förfilter.** 85 W-rakslip med hög användarkomfort och en högsta hastighet på 60 000 varv/minut.

- **Slimmad design för arbete i trånga utrymmen.**
- **Avtagbart spännhylsskydd.**

### Teknisk beskrivning

maximal luftförbrukning	230 l/min
maximalt varvtal:	60000 min <sup>-1</sup>
vikt	0,17 kg
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
Längd	140 mm
anslutningsgänga	BSP
bullernivå	68 dB(A)
axeffect	85 W
Spännhylsa-Ø	3 mm
Energiförsörjning	Tryckluftsdreven
Produktslag	Rakslip

