



Tryckluftsdrevena rakslipmaskiner, Typ: SPT100R



Beställningsdata

Ordernummer	079440 SPT100R
GTIN	5390145244663
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

ATA – tryckluftsdreven rakslipmaskin **med 3 mm spännhylsor** för fina fräs-, slip- och etsarbeten. **Integrerat förfilter.** 63 W-rakslip med unikt motorutförande utan slitdelar i motorn med lång livslängd och en högsta hastighet på 100 000 varv/min.

Användningsdata:

Använd enbart oljefri tryckluft. Olja inte!

Teknisk beskrivning

vikt	0,15 kg
maximalt varvtal:	100000 min ⁻¹
Spännhylsa-Ø	3 mm
Längd	135 mm
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
maximal luftförbrukning	170 l/min
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
bullernivå	70 dB(A)
anslutningsgänga	BSP
axeffect	63 W
Produktslag	Rakslip

