



Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner, Typ: S25



Beställningsdata

Ordernummer	079442 S25
GTIN	5390145244687
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

ATA tryckluftsdreven rakslipmaskin **med 6 mm spännhylsa**. Ergonomisk rakslip för lätta till medeltunga tillämpningar med enhandsanvändning.

- **Push-pull-spak för kontinuerlig användning.**
- **Utmärkt vikt /-prestandaförhållande.**

Teknisk beskrivning

axeleffekt	190 W
Längd	164 mm
anslutningsgänga	BSP
vikt	0,46 kg
maximal luftförbrukning	450 l/min
Spännhylsa-Ø	6 mm
maximalt varvtal:	25000 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	3,14 m/s ²
bullernivå	68 dB(A)
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
Produktslag	Rakslip

