



Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner, Typ: SDM26LR



Beställningsdata

Ordernummer	079442 SDM26LR
GTIN	5390145244700
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

ATA tryckluftsdreven rakslipmaskin **med 6 mm spännhylsa**. Rakslipar för lätta till medeltunga tillämpningar med hög användarkomfort och enhandsanvändning.

- **Hastighetsreglering.**
- **Utmärkt vikt /-prestandaförhållande.**

Teknisk beskrivning

Längd	154 mm
Spännhylsa-Ø	6 mm
axeleffekt	300 W
anslutningsgänga	BSP
maximal luftförbrukning	570 l/min
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
maximalt varvtal:	25000 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	3,14 m/s ²
bullernivå	72 dB(A)
vikt	0,52 kg
Produktslag	Rakslip

