



Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner, Typ: SM25LR



Beställningsdata

Ordernummer	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

ATA tryckluftsdreven rakslipmaskin **med 6 mm spännhylsa**. Kraftfull rakslip för de svåraste tillämpningarna med hög användarkomfort.

- **Hastighetsreglering.**
- **Mjukstart.**

Teknisk beskrivning

vikt	0,75 kg
Längd	213 mm
anslutningsgänga	BSP
maximala vibrationer enligt EN	3,21 m/s ²
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
maximalt varvtal:	25000 min ⁻¹
maximal luftförbrukning	620 l/min
axeleffekt	820 W
Spännhylsa-Ø	6 mm
bullernivå	72 dB(A)
Produktslag	Rakslip

