



Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner, Typ: SMD25LR



Beställningsdata

Ordernummer	079442 SMD25LR
GTIN	5390145244847
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

ATA tryckluftsdreven rakslipmaskin **med 6 mm spännhylsa**. Ergonomisk rakslip med unikt vibrationsdämpningssystem.

- **Mjukstart.**

Teknisk beskrivning

anslutningsgänga	BSP
Längd	208 mm
maximala vibrationer enligt EN	2,27 m/s ²
Spännhylsa-Ø	6 mm
maximal luftförbrukning	620 l/min
bullernivå	77 dB(A)
axeffekt	820 W
vikt	0,8 kg
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
maximalt varvtal:	25000 min ⁻¹
Produktslag	Rakslip

