



Tryckluftsdreven minivinkelslip, Typ: RAM20LR



Beställningsdata

Ordernummer	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kompakt vinkelslip med ergonomisk design och smalt huvud för enkel åtkomst i trånga utrymmen. Kompakt vinkelslip med ergonomisk design och smalt huvud för enkel åtkomst i trånga utrymmen. För små Roloc®-sliprondeller Ø 50/75 mm.

Teknisk beskrivning

maximal luftförbrukning	1207 l/min
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
maximala vibrationer enligt EN	2,58 m/s ²
maximal skiv-Ø	75 mm
maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
vikt	0,6 kg
bullernivå	74 dB(A)
axeleffekt	300 W
anslutningsgänga	BSP
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	8 mm

Produktslag

Vinkelslip