


**Tryckspännare rund, DIN 6343, 173 E, Spänn-Ø: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329560 3
GTIN	4067263110729
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

**Norm:**

**DIN 6343**

**Noggrannhet:**

**Rundgångstoleranser:** D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm

**OBS!:**

Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) **på förfrågan!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm slät. Från Ø 8,5 mm med tvärrillor.

**Teknisk beskrivning**

A	50 mm
K	60 mm
vinkel $\alpha$	17,5 grad
F	48 mm
totallängd L	94 mm
Typ	173 E

Produktlag

Spännhylsa