

**Tryckspännare rund, DIN 6343, 173 E, Spänn-Ø: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329560 32
GTIN	4067263115410
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Norm:

DIN 6343

Noggrannhet:

Rundgångstoleranser: D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm

OBS!:

Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) **på förfrågan!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm slät. Från Ø 8,5 mm med tvärrillor.

Teknisk beskrivning

A	50 mm
vinkel α	17,5 grad
F	48 mm
totallängd L	94 mm
K	60 mm
Typ	173 E

Produktlag

Spännhylsa