

**HOLEX****Tryckspännare rund, DIN 6343, 173 E, Spänn-Ø: 28mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 329560 28     |
| GTIN         | 4067263115373 |
| Artikelklass | 32Z           |

**Beskrivning****Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

**Norm:**

**DIN 6343**

**Noggrannhet:**

**Rundgångstoleranser:** D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm

**OBS!:**

Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) **på förfrågan!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm slät. Från Ø 8,5 mm med tvärrillor.

**Teknisk beskrivning**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| vinkel $\alpha$ | 17,5 grad |
| K               | 60 mm     |
| F               | 48 mm     |
| A               | 50 mm     |
| totallängd L    | 94 mm     |
| Typ             | 173 E     |

Produktlag

Spännhylsa