

**simturn AX kopierinsats vänster, L2 = 10 mm, Ø Dmin: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270652 5
GTIN	2050002078840
Artikelklass	24U

Beskrivning**Utförande:**

Versionen liknar (ny klämma) de tidigare artikelnumren nr 240110–240135.

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Passar till:

verktygshållare nr 270531–270536 och 270539–270544.

Teknisk beskrivning

a	4,7 mm
radie R	0,2 mm
maximalt stickdjup t_{max}	1 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	0,5 mm
f	2,75 mm
Ø D	5 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 10 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	400 m/min	N

Alu > 10% Si	begränsat lämplig	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	210 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		