

**simturn AX kopierinsats vänster, L2 = 25 mm, Ø Dmin: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270658 8
GTIN	2050002079137
Artikelklass	24U

**Beskrivning****Utförande:**

Versionen liknar (ny klämma) de tidigare artikelnumren nr 240110–240135.

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

**Passar till:**

verktygshållare nr 270531–270536 och 270539–270544.

**Teknisk beskrivning**

radie R	0,2 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	0,6 mm
Ø D	8 mm
f	3,75 mm
maximalt stickdjup $t_{max}$	2,5 mm
a	7,7 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 25 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	400 m/min	N

Alu > 10% Si	begränsat lämplig	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	210 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		