


simturn AX kopierinsats höger, L₂ = 30 mm, Ø Dmin: 5mm

Beställningsdata

Ordernummer	270659 5
GTIN	2050002079144
Artikelklass	24U

Beskrivning
Utförande:

Versionen liknar (ny klämma) de tidigare artikelnumren nr 240110–240135.

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Passar till:

verktygshållare nr 270531–270536 och 270539–270544.

Teknisk beskrivning

radie R	0,2 mm
Ø D	5 mm
a	4,7 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	0,5 mm
maximalt stickdjup t _{max}	1 mm
f	2,25 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 30 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	400 m/min	N

Alu > 10% Si	begränsat lämplig	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	210 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		