

**simturn AX gängsvärvsats helprofil 60° invändig höger, L₂ = 15,2 mm, Typ: 8/M10****Beställningsdata**

Ordernummer	270665 8/M10
GTIN	2050002079281
Artikelklass	24U

Beskrivning**Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)
Versionen liknar (ny klämma) det tidigare artikelnumret 240200.

Användningsdata:

För framställning av metriska ISO invändiga gängor.

Passar till:

verktygshållare nr 270531–270533 och 270539–270541.

Teknisk beskrivning

stigning	1,5 mm
t	0,974 mm
Ø D	6 mm
för hål från Ø D _{min}	6,2 mm
S	0,8
f	2,95 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 15,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig		
Alu > 10% Si	begränsat lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig		
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		