

**simturn AX gängsvärvsats helprofil 60° invändig höger, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Typ: 6/M8****Beställningsdata**

Ordernummer	270665 6/M8
GTIN	2050002079274
Artikelklass	24U

**Beskrivning****Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)  
Versionen liknar (ny klämma) det tidigare artikelnumret 240200.

**Användningsdata:**

För framställning av metriska ISO invändiga gängor.

**Passar till:**

verktygshållare nr 270531–270533 och 270539–270541.

**Teknisk beskrivning**

S	0,7
f	2,95 mm
t	0,812 mm
Ø D	6 mm
stigning	1,25 mm
för hål från Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig		
Alu > 10% Si	begränsat lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		