



Kabeltrumma med stålkärna25N



Beställningsdata

Ordernummer	081106 25N
GTIN	4007123638840
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Kabeltrumman uppfyller DGUV I 203-006 (tidigare BGI 608).

Robust kabeltrumma med trumkropp i stål, fram- och baksida skyddsisolerad.

Funktion:

IP44: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 1$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 44
Kabelklass	H07RN-F
Energiförsörjning	Nätdriven
kabellängd	25 m
Diagnossystem finns	ja
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI

Datablad

kabelkonstruktion	3G2,5
Material hus	Stål
märkeffekt utrullad	3500 (16A) W
material kabel	Neopren
Antal uttag	4
Kabelfärg	svart
Produktslag	Kabeltrumma