

**Garant****Skruvmejslar för elektriska för PlusMinus-skrivar, med 2K-Haptoprene-handtag, SLIM-klinga, helt isolerat, profilstorlek: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	668922 1
GTIN	4067263113331
Artikelklass	61F

**Beskrivning****Utförande:**

Handtag och klingor **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av slagålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart.

Med **SLIM-klinga** = reducerad blad- och isoleringsdiameter för djupt liggande skruv- och fjäderelement (**isoleringsdiameter = bladdiameter**).

**Användningsdata:**

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Kombiprofilskruvmejseln spets passar perfekt i de **PlusMinus-skrivar (kombination Pozidriv/spår)** som oftast används i elinstallationskomponenter.

**Teknisk beskrivning**

klinglängd	80 mm
totallängd	180 mm
profil pozidriv – spår	1-0,7×4,5
profilstorlek	1
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz

Produktslag

Skruvdragare