

**Garant****Skruvmejslar för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtag  
SLIM-klinga, helt isolerat, mejselbredd b: 2,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	662902 2,5
GTIN	4067263113379
Artikelklass	61F

**Beskrivning****Utförande:**

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål.

Med **SLIM-klinga** = reducerad blad-/isoleringsdiameter för djupt liggande skruv- och fjäderelement (**isoleringsdiameter = bladdiameter**)

**Användningsdata:**

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

**Teknisk beskrivning**

mejseltjocklek a	0,4 mm
klinglängd	100 mm
totallängd	195 mm
Elektrisk isolering	VDE 1000 V
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvdragare

