

Garant**Skruvmejslar för elektriker för Pozidriv-skrivar, med 2K-Haptoprene-handtag, SLIM-klinga, helt isolerat, krysspårstorlek: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	668912 2
GTIN	4067263113362
Artikelklass	61F

Beskrivning**Utförande:**

Handtag och klingor **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av slagålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål.

Med **SLIM-klinga** = reducerad blad-/ och isoleringsdiameter för djupt liggande skruv- och fjäderelement (**isoleringsdiameter = bladdiameter**).

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Teknisk beskrivning

klinglängd	100 mm
totallängd	205 mm
för skruv-Ø	3,1–5,2 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Pozidriv skruvdragare
Produktslag	Skruvdragare

