

Garant**Skruvmejslar för elektriker för Torx®-skruvar, med 2K-Haptoprene-handtag
SLIM-klinga, helt isolerat, Torx®-profil: TX20****Beställningsdata**

Ordernummer	625792 TX20
GTIN	4067263116356
Artikelklass	61C

Beskrivning**Utförande:**

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Ergonomiskt utformat **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta. **Klinga** av kromvanadinstål.

Med **SLIM-klingor** = reducerad blad-/ och isoleringsdiameter för djupt liggande skruv- och fjäderelement (**isoleringsdiameter = bladdiameter**).

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Teknisk beskrivning

totallängd	180 mm
klinglängd	80 mm
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktslag	Skruvdragare