

Garant**Skruvmejslar för elektriker för Torx[®],-skruvar med 2K-Haptoprene-handtag SLIM-klinga, helt isolerat, Antal skruvmejslar: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	625796 3
GTIN	4067263116370
Artikelklass	61C

Beskrivning**Utförande:**

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Ergonomiskt utformat **krafthandtag** med greppssäker **Haptoprene**-yta. **Klinga** av kromvanadinstål.

Med **SLIM-klingor** = reducerad blad-/ och isoleringsdiameter för djupt liggande skruv- och fjäderelement (**isoleringsdiameter = bladdiameter**).

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Innehåll:

Vardera 1 skruvdragare nr 625792: TX15; TX20; TX25

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	3
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX [®] -skruvar
Produktslag	Skruvdragare

Tillbehör

Skruvmejslar för elektriker för Torx®-skruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat Torx®-profil TX20

625792 TX20

Skruvmejslar för elektriker för Torx®-skruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat Torx®-profil TX25

625792 TX25

Skruvmejslar för elektriker för Torx®-skruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat Torx®-profil TX15

625792 TX15