

**Garant****Skruvmejselsats för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtag SLIM-klinga, helt isolerat, Antal skruvmejslar: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	662906 6
GTIN	4067263116332
Artikelklass	61F

**Beskrivning****Utförande:**

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av slagtålig plast.

Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer.

**Klinga** av kromvanadinstål.

Med **SLIM-klinga** = reducerad blad-/isoleringsdiameter för djupt liggande skruv- och fjäderelement (**isoleringsdiameter = bladdiameter**)

**Användningsdata:**

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

**Innehåll:**

Vardera 1 skruvdragare nr 662902: storlek 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

**Teknisk beskrivning**

Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvdragare

**Tillbehör**

Skruvmejslar för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat mejselbredd b 2,5 mm	662902 2,5
Skruvmejslar för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat mejselbredd b 3 mm	662902 3
Skruvmejslar för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat mejselbredd b 4 mm	662902 4
Skruvmejslar för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat mejselbredd b 5,5 mm	662902 5,5
Skruvmejslar för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat mejselbredd b 6,5 mm	662902 6,5