

**Garant****Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtag isolerad, nyckelvidd: 7mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 622492 7      |
| GTIN         | 4067263116400 |
| Artikelklass | 61C           |

**Beskrivning****Utförande:**

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad. **Användning:** För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål.

**Teknisk beskrivning**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| totallängd | 230 mm              |
| klinglängd | 125 mm              |
| Drivprofil | 6-kants skruvmejsel |