

**Garant****Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtag isolerad, nyckelvidd: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	622492 9
GTIN	4067263116424
Artikelklass	61C

**Beskrivning****Utförande:**

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad. **Användning:** För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål.

**Teknisk beskrivning**

klinglängd	125 mm
totallängd	236 mm
Drivprofil	6-kants skruvmejsel