

Garant**Elektrikermejslar, sortiment, 6 delar för spårskruvar och Phillips-skruvar, SLIM-klinga, helt isolerad, Antal skruvmejslar: 4/2****Beställningsdata**

Ordernummer	666986 4/2
GTIN	4067263116462
Artikelklass	61F

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av slagtålig plast. **Klinga** av kromvanadinstål, **fullisolerad upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**.

Med **SLIM-klinga** = reducerad blad-/ och isoleringsdiameter för djupt liggande skruv- och fjäderelement (**isoleringsdiameter = bladdiameter**).

leveransinnehåll:

Vardera 1 skruvdragare för spår nr 662902 storlek 2,5; 3,5; 4; 5,5.

Vardera 1 skruvmejsel för Phillips-skruvar nr 668902 storlek 1 och 2.

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Sexkantnyckel
Antal skruvmejslar	6
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktslag	Skruvdragare

Tillbehör

Skruvmejslar för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat mejselbredd b 2,5 mm	662902 2,5
Skruvmejslar för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat mejselbredd b 3,5 mm	662902 3,5
Skruvmejslar för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat mejselbredd b 4 mm	662902 4
Skruvmejslar för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat mejselbredd b 5,5 mm	662902 5,5
Skruvmejslar för elektriker för Phillips-skruvar med 2K-Haptoprene-handtag,SLIM-klinga, helt isolerat krysspårstorlek 1	668902 1
Skruvmejslar för elektriker för Phillips-skruvar med 2K-Haptoprene-handtag,SLIM-klinga, helt isolerat krysspårstorlek 2	668902 2