

Garant**Hylsnyckelsats med 2K-Haptoprene-handtag isolerad, Antal nycklar: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	622496 7
GTIN	4067263116455
Artikelklass	61C

Beskrivning**Utförande:**

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad. **Användning:** För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål.

Innehåll:

Vardera 1 st nr 622492: storlek 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Teknisk beskrivning

Drivprofil	6-kants skruvmejsel
------------	---------------------

Tillbehör

Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtagisolerad nyckelvidd 6 mm	622492 6
--	----------

Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtagisolerad nyckelvidd 8 mm	622492 8
Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtagisolerad nyckelvidd 5,5 mm	622492 5,5
Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtagisolerad nyckelvidd 9 mm	622492 9
Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtagisolerad nyckelvidd 13 mm	622492 13
Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtagisolerad nyckelvidd 10 mm	622492 10
Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtagisolerad nyckelvidd 7 mm	622492 7