

Garant**Elektrikermejslar, sortiment, 6 delar för spårskruvar och Pozidriv-skrivar, SLIM-klinga, helisolerade, Antal skruvmejslar: 4/2****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 666996 4/2 |
| GTIN | 4067263116479 |
| Artikelklass | 61F |

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av slagtålig plast. **Klinga** av kromvanadinstål, **fullisolerad upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**.

Med **SLIM-klinga** = reducerad blad-/ och isoleringsdiameter för djupt liggande skruv- och fjäderelement (**isoleringsdiameter = bladdiameter**).

leveransinnehåll:

Vardera 1 skruvdragare för spår nr 662902 storlek 2,5; 3,5; 4; 5,5.

Vardera 1 skruvmejsel för Pozidriv-skrivar nr 668912 storlek 1 och 2.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Drivprofil | Spårskruvmejsel |
| Drivprofil | Pozidriv skruvdragare |
| Antal skruvmejslar | 6 |
| Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Produktslag | Skruvdragare |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Skruvmejslar för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat mejselbredd b 2,5 mm | 662902 2,5 |
| Skruvmejslar för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat mejselbredd b 3,5 mm | 662902 3,5 |
| Skruvmejslar för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat mejselbredd b 4 mm | 662902 4 |
| Skruvmejslar för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtagSLIM-klinga, helt isolerat mejselbredd b 5,5 mm | 662902 5,5 |
| Skruvmejslar för elektriker för Pozidriv-skrivar, med 2K-Haptoprene-handtag,SLIM-klinga, helt isolerat krysspårstorlek 1 | 668912 1 |
| Skruvmejslar för elektriker för Pozidriv-skrivar, med 2K-Haptoprene-handtag,SLIM-klinga, helt isolerat krysspårstorlek 2 | 668912 2 |