

**Garant****Skruvmejslar för elektriker för Torx®-skruvar, med 2K-Haptoprene-handtag  
SLIM-klinga, helt isolerat, Torx®-profil: TX25****Beställningsdata**

Ordernummer	625792 TX25
GTIN	4067263116363
Artikelklass	61C

**Beskrivning****Utförande:**

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Ergonomiskt utformat **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta. **Klinga** av kromvanadinstål.

Med **SLIM-klingor** = reducerad blad-/ och isoleringsdiameter för djupt liggande skruv- och fjäderelement (**isoleringsdiameter = bladdiameter**).

**Användningsdata:**

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

**Teknisk beskrivning**

Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
totallängd	230 mm
klinglängd	125 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktslag	Skruvdragare