

**CNMG 120404, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250102 CA125P
GTIN	4960664016938
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	CNMG 120404
spån-brytare	PQ
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Sort	CA125P
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Skärmaterial	VHM

Produktlag

Vändskär för svarvning