

**CNMG 120404, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250210 CA125P
GTIN	4960664024209
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
spån-brytare	PMG
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Primäranvändning	P
Sort	CA125P
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v

Produktslag

Vändskär för svarvning