

**CNMG 120408, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250104 CA125P
GTIN	4960664016945
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PQ
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Sort	CA125P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Produktslag

Vändskär för svarvning