


**SNMG 120408, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	251164 CA125P
GTIN	4960664015474
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	SNMG 120408
spån-brytare	PQ
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skärmaterial	VHM
Matning $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Sort	CA125P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 320 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning