


**CNMG 120408 Wiper, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250105 CA125P
GTIN	4960664014590
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	WP
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,06 - 0,42 mm/v
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,3 - 1,2 mm
Sort	CA125P
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning