


**CNMG 120404 Wiper, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250103 CA125P
GTIN	4960664014583
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	WP
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA125P
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,3 - 1,2 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Matning f	0,06 - 0,42 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning