


**CNMG 120404 Wiper, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250211 CA125P
GTIN	4960664014637
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
spån-brytare	WQ
Matning f	0,14 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 320 m/min
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Sort	CA125P

Produktslag

Vändskär för svarvning