


**CNMG 120408, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250212 CA125P
GTIN	4960664024216
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	PMG
Sort	CA125P
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning

