


**CNMG 120408 Wiper, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250213 CA125P
GTIN	4960664014644
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,14 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
spån-brytare	WQ
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Antal byten/skär	4
Sort	CA125P

Produktslag

Vändskär för svarvning