


**CNMG 120412, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250372 CA125P
GTIN	4960664013890
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PH
Hörnradie	1,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Sort	CA125P
Matning f	0,28 - 0,88 mm/v

Produktlag

Vändskär för svarvning