


**CNMG 190612, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250383 CA125P
GTIN	4960664013951
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PH
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Matning f	0,28 - 0,88 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 190612
Sort	CA125P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	snitt intermittent

Produktslag

Vändskär för svarvning