


**CNMM 190608, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250502 CA125P
GTIN	4960664014040
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PX
Skärdjup a_p	1 - 11 mm
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
ISO-kod vändskär	CNMM 190608
Hörnradi	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA125P
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Antal byten/skär	4

Produktlag

Vändskär för svarvning