


**SNMG 120404, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	251162 CA125P
GTIN	4960664015467
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Hörnradie	0,4 mm
Sort	CA125P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
spån-brytare	PQ
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 320 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning