

**VBMT 160404, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	261182 CA125P
GTIN	4960664016686
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	2
Hörnradi	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	CA125P
spån-brytare	HQ
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 260 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm

Produktlag

Vändskär för svarvning