

**TNMG 160404, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	251582 CA125P
GTIN	4960664024391
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	6
Skärmaterial	VHM
Sort	CA125P
Primäranvändning	P
spån-brytare	PMG
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v

Produktlag

Vändskär för svarvning