


**SNMG 120408, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	251254 CA125P
GTIN	4960664024360
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Sort	CA125P
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
spån-brytare	PMG
Antal byten/skär	8
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v

Produktlag

Vändskär för svarvning