

**TNMG 220404, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	251586 CA125P
GTIN	4960664024421
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PMG
Antal byten/skär	6
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Sort	CA125P
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
ISO-kod vändskär	TNMG 220404

Produktslag

Vändskär för svarvning