


**SNMG 120408, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	251356 CA125P
GTIN	4960664015603
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Sort	CA125P
Matning f	0,3 - 1 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	1 - 11 mm
Antal byten/skär	8
spån-brytare	PH
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 330 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning