


**WNMG 080404 Wiper, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	252013 CA125P
GTIN	4960664017140
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Skärdjup $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Sort	CA125P
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,06 - 0,42 mm/v
spån-brytare	WP
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	6
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 320 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning